


No: 20132-040

## APC-Applikator



### Abmessungen und Gewicht

|       |        |
|-------|--------|
| Maße  | Ø 6 mm |
| Länge | 320 mm |

### Basisfeatures

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Flexibilität | Spitze flexibel |
|--------------|-----------------|

### Reinigung und Aufbereitung

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Maschinelle Reinigung       | max 95 °C  |
| Sterilisation im Autoklaven | max 138 °C |

### Weitere Produkthinweise

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Maximale Betriebsspannung | 4.3 kVp |
| Verpackungseinheit        | 1 Stück |