

No: 20195-228

BiClamp[®] LAP-Zange



- Versiegeln von feinen Gewebestrukturen

Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	5 mm
Länge	340 mm
Kabellänge	mit Anschlusskabel 4 m

Basisfeatures

Form / Ausprägung	Kelly
Anschluss	MF-Stecker

Oberfläche

Fassflächen	halbtief
Beschichtung	mit Antihafbeschichtung

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	0.25 kVp