

No: 20132-179

## APC-Sonde 3000 A



### Abmessungen und Gewicht

|       |          |
|-------|----------|
| Maße  | Ø 2,3 mm |
| Länge | 3 Meter  |

### Basisfeatures

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Flexibilität      | flexibel       |
| Auslassformen     | A = Axial Beam |
| Form / Ausprägung | A              |

### Reinigung und Aufbereitung

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Maschinelle Reinigung       | max 95 °C  |
| Sterilisation im Autoklaven | max 138 °C |

### Weitere Produkthinweise

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Maximale Betriebsspannung | 4.3 kVp |
| Verpackungseinheit        | 1 Stück |