

No: 21195-137

## BiClamp<sup>®</sup> LAP-Zange



### Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	5 mm
Länge	340 mm
Kabellänge	mit Anschlusskabel 4 m

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	gefenstert
Anschluss	MF-2-Stecker

### Oberfläche

Fassflächen	glatt
Beschichtung	mit Antihafbeschichtung

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	0.25 kVp