

No: 10140-500

**VIO<sup>®</sup> 100 C**



- Manipulation intuitive
- Puissance de coupe maximum 100 Watt
- Module de prises configurable
- AUTO START
- 4 programmes mémorisables (écrasable)
- Applications : interventions ambulatoires en dermatologie, chirurgie plastique, ORL, gynécologie, chirurgie traumatologique, ophtalmologie

#### Puissance de sortie

Puissance de coupe maximum	jusqu'à 100 watt
Puissance de coagulation maximum	jusqu'à 80 watt
Système de sécurité	oui
Fréquence	510-550 kHz

#### Raccordement secteur

Tension secteur	100-120 / 220-240 Volt
Fréquence secteur	50 / 60 Hz
Puissance absorbée en mode Standby	15 Watt
Puissance absorbée avec puissance HF max	[190 Watt / 200 VA]
Raccordement équipotentiel	oui

#### Dimensions et poids

Largeur x Hauteur x Profondeur	280 x 135 x 300 mm
Poids	4 kg

#### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------

#### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	I
Type selon EN 60 601-1	CF
Catégorie selon UMDNS	