


No: 20132-224

## Sonde FiAPC 2200 SC



- Aucune préparation nécessaire de la sonde ou du câble
- Réduction des frais pour chaque application APC
- No es necesario cambiar el filtro de gas
- Plug & Play : Connecter l'instrument et le travail peut commencer
- Plus de sécurité contre les contaminations croisées

### Dimensions et poids

Dimensions	ø 2,3 mm
Longueur	2.2 [Meter]

### Caractéristiques essentielles

Flexibilité	flexible
Formes de jets	SC = Jet latéral conique
Forme	SC
Compatibilité	[APC 300, APC 2, APC 3]

### Nettoyage et préparation

Produit à usage unique	oui
Emballage stérile	E0

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	5 kVp
Unité d'emballage	10 pièce