

No: 20150-036

Applicateur, droit, monopolaire



- Double fonction, dissection au jet d'eau et courant HF
- Dissection plus rapide, durée de l'intervention réduite, moins de clips nécessaires
- Moins de saignements, moins de transfusions nécessaires
- Bonne vision du champ opératoire
- Diffusion thermique latérale réduite, préservant les tissus adjacents

Dimensions et poids

Dimensions	ø 6,0 mm
Longueur	80 mm
Longueur de câble	avec câble de raccordement 4 m
Pointe	[stumpf]
Diamètre d'emmanchement	6 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	droite
Compatibilité	[VIO, ERBEJET 2, ESM2]
Couleur	blanc
Connexion	[International (3-Pin) + ERBEJet2 + FluidStecker]

Nettoyage et préparation

Emballage stérile	EO
Produit à usage unique	oui

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	4 pièce
Capacité de charge électrique maximale	2.5 kVp