


No: 20132-107

## Applicatore APC 110 A



### Dimensioni e peso

Dimensioni	Ø 2,3 mm
Lunghezza	110 mm

### Funzioni di base

Flessibilità	rigido
Forme di scarico	A = Erogazione assiale
Forma / Caratteristica	A

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	4.3 kVp