

No: 20132-033

## Applicatore APC



### Dimensioni e peso

Dimensioni	Ø 6 mm
Lunghezza	100 mm

### Funzioni di base

Flessibilità	flessibile
--------------	------------

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima	4.3 kVp
Unità per confezione	1 pezzo/pezzi