

No: 21195-136

Pinza BiClamp LAP



Dimensioni e peso

Diametro stelo	5 mm
Lunghezza	340 mm
Lunghezza cavo	con cavo di connessione 4 m

Funzioni di base

Forma / Caratteristica	fenestrata
Connessione	[MF-2-Stecker]

Superficie

Branche	zigrinate
Rivestimento	con rivestimento antiaderente

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	0.25 kVp