

No: 20191-332

Elettrodo ad ago



Dimensioni e peso

Diametro stelo	2 mm
Lunghezza	170 mm

Funzioni di base

Forma / Caratteristica	ago angolato 90°
------------------------	------------------

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 134 °C
Prodotto monouso	si

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima	4 kVp
Unità per confezione	5 pezzo/pezzi